



技术参数表

Si-1931

商超冷柜专用泵

型号: SI1931CE01EU23



超扁平泵增加了生物膜分解解决方案，
适用超市冷柜、陈列柜

Si-1931 专为清除商超冷藏展示柜的冷凝水而设计，其 Gel-Clear (可降解生物膜分解药片) 能够有效防止生物膜的形成。

超扁平、紧凑的外观设计，使 Si-1931 能够轻松安装在低矮的冷藏柜下方。

产品优势



Gel-Clear : 可降解生物膜分解药片

- 保持冷凝水排水通畅。
- 将漏水量减少 90 ~ 100%
- 每箱用量一年一片，随货提供两片。



降低冷柜运营成本

- 有效防止生物膜的形成，降低冷凝水泄漏风险，延长水泵使用寿命。
- 不锈钢结构，耐腐蚀。
- 节约能耗：大流量减少运行周期。



多种安装方式, 安装简单

- 超扁平的外观设计：高度仅 80 毫米。
- 三个进水口：顶部、左侧、右侧。
- 橡胶波纹管进水口转接头：适配内径 32-40-50 mm，可以快速连接或断开。

- 一个碎屑收集过滤器，清洁更简单。
- 插入式电源线。
- 轻松开盖。

套装内容

- 扁平泵，带电源线和 13 毫米出水口。
- 橡胶波纹管进水口转接头：适配内径 32-40-50 mm 的水管。
- 出水口转接头，内径 10 mm。
- 硬塑进水口转接头：直径 40 mm。
- 2 个可降解生物膜分解药片。

技术规格

| | |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 最大流量 | 700 L / h |
| 水箱容量 | 6.5 L |
| 最大推荐扬程 | 24.6 m |
| 6 米处流量 | 500 L/h |
| 噪音 (1m) * | ≤ 60 dBA |
| 电源电压 | 230 V ~ 50 Hz - 132W - 1.0 A |
| 液位高度 (mm) | 开泵液位高度: 50 mm; 停泵液位高度: 37 mm; 警戒液位高度: 54 mm; |
| 报警开关 | 常开电阻式 - 8A - 250V |
| 防护等级 | IP20 |
| 安全标准 | CE |
| RoHS 指令 | 符合 |
| WEEE 指令 | 符合 |
| 水泵尺寸 | 610 - 235 - 80 mm (长宽高) |
| 水槽尺寸 | 350 - 235 - 80 (长宽高) |
| 包装尺寸 | 620 - 300 - 100 (长宽高) |
| 重量 | 6 kg (含包装) |

* 在索尔曼的实验室中测定, 水泵通水运行。

应用领域

- 生鲜食品展示柜
- 冷冻食品保存柜
- 商用治冰机

选购配件

| 名称 | #型号 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  Gel-Clear 可降解生物膜 分解药片 | SPSI93T1: 1 片 SPSI93T10: 10 片 |

官方微信/WeChat



索尔曼(上海)通用设备制造有限公司

电话: +86 (21) 6100 1877

邮箱: info.china@sauermanngroup.com (中国区 / China)

apac.service@sauermanngroup.com (亚太区 / APAC Region)

sauermann® 和 KIMO® 注册商标为索尔曼集团所有。资料中任何商标和图片为本公司版权所有。未经本公司书面许可, 不得以任何形式复制, 转印, 发行或储存资料中所包含的信息。本公司保留修改产品规格的权利, 恕不另行通知。

sauermanngroup.com

